



Diversey™

DQFM System

Закрывающаяся дозирующая система DQFM

Дозирующая система DQFM автоматически смешивает высококонцентрированные моющие средства с водой для получения готовых рабочих растворов.

Всего одна кнопка

Система DQFM крепится на стену и подключается к воде. Одним нажатием кнопки вода смешивается с необходимым количеством моющего средства и система подает готовый рабочий раствор.

Доступны 2 версии:

- DQFM Low-Flow для заполнения бутылочек
- DQFM High-Flow для заполнения больших емкостей

В каждой из версий есть модель для подключения к водопроводу с низким давлением (A-Gap) и с высоким давлением (R-Gap).

Версию DQFM Low-Flow можно укомплектовать бутылочками с ключом под каждое средство.

Экономичный расход

Средства в картриджах от 2 до 10 раз более концентрированные по сравнению с обычными канистрами. Из одного картриджа можно приготовить до 200 бутылок объемом 750 мл с готовым к использованию раствором.

Дозирующее отверстие расположено на дне картриджа, поэтому средство в нем расходуется до последней капли.

Забота об окружающей среде

Использование высококонцентрированных средств в картриджах позволяет на 2/3 сократить количество пластиковых отходов и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Безопасное использование

Моющие средства для этой системы поставляются в картриджах объемом 1,5 л. Благодаря небольшому весу их легко заменять и они не занимают много места на складе.

Картриджи абсолютно герметичны и исключают контакт персонала с концентратом.



Наименование	Артикул
DQFM High-Flow A-Gap, дозатор для наполнения больших емкостей при низком давлении	1207298
DQFM Low-Flow A-Gap, дозатор для наполнения бутылочек при низком давлении	1207299
DQFM High-Flow R-Gap, дозатор для наполнения больших емкостей при высоком давлении	1207300
DQFM Low-Flow R-Gap, дозатор для наполнения бутылочек при высоком давлении	1207301
DQFM Low-Flow A-Gap 3 Pre-mount, крепление для 3-х дозаторов	1207352
DQFM Low-Flow R-Gap 3 Pre-mount, крепление для 3-х дозаторов	1207353

Аксессуары

Наименование	Артикул
Room Care	
R1 (6x300мл), набор бутылок	1204320
R2 (6x300мл), набор бутылок	1204321
R3 (6x300мл), набор бутылок	1204323
R5.1 (6x300мл), набор бутылок	1204324
R9 (6x300мл), набор бутылок	1204326
R1 (6x750мл), набор бутылок	1204314
R2 (6x750мл), набор бутылок	1204315
R3 (6x750мл), набор бутылок	1204317
R5.1 (6x750мл), набор бутылок	1204319
Suma	
Suma Star D1 (6x750мл), набор бутылок	1209029
Suma Multi D2 (6x750мл), набор бутылок	1204365
Suma Vac D10 (6x750мл), набор бутылок	1204366
Suma San D10.1 (6x750мл), набор бутылок	1204374
SURE	
SURE Cleaner & Degreaser (6x750мл), набор бутылок	7524027
SURE Disinfectant (6x750мл), набор бутылок	7524029
SURE Interior&Surface Cleaner (6x750мл), набор бутылок	7524026
SURE Washroom Cleaner (6x750мл), набор бутылок	7524030

Техническая информация

Габариты одного дозатора DQFM		Габариты крепления на 3 дозатора DQFM	
Высота	730 мм	Высота	725 мм
Ширина	162 мм	Ширина	700 мм
Глубина	148 мм	Глубина	15.7 мм
Вес	1.36 кг	Выдерживает вес	10 кг

Производительность	
R - Gar Low Flow	3.6 л/м при давлении воды 2.5 бар
A - Gar Low Flow	5.3 л/м при давлении воды 2.5 бар
R - Gar High Flow	12.3 л/м при давлении воды 2.5 бар
A - Gar High Flow	12.9 л/м при давлении воды 2.5 бар

Рабочие параметры	
Рабочая температура воды	10 - 65 °C
Рабочее давление воды A - Gar	1.5 - 5.5 бар
Рабочее давление воды R - Gar	2.0 - 5.5 бар